


Osłona końcowa elastycznej listwy nVent ERIFLEX



FUNKCJE

Bez halogenu

Zgodność z normą RoHS

End cover for nVent ERIFLEX Flexibar and Insulated Power Braid

Allows for visual inspection of connection

Easy fitting after fixing

Materiał: Poliwęglan

Klasyfikacja palności: UL® 94V-0



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość przewodu	Masa urządzenia
ENDCOV20	541774	20 mm	0.19 kg
ENDCOV24	541775	24 mm	0.22 kg
ENDCOV32	541776	32 mm	0.26 kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.