


Brama zarządzania strażnikiem

NUMER KATALOGOWY

11079-000



Brama zarządzająca nVent SCHROFF to platforma monitorowania środowiska zaprojektowana do wykrywania, śledzenia, przechowywania i alarmowania parametrów zdrowotnych i bezpieczeństwa w infrastrukturze centrum danych IT.

Sercem platformy jest kompaktowa jednostka sterująca o wysokości i głębokości 250 U i szerokości, może być zainstalowana jako jednostka 19". Lub w dowolnej dostępnej przestrzeni w szafie serwerowej centrum danych.

Bramka zarządzająca oferuje trzy porty zarządzania czujnikami, z których każdy port może monitorować do 16 urządzeń z czujnikami o łącznej długości kabla 40 metrów na port, co pozwala pojedynczemu modułowi bramki zarządzającej monitorować wiele szaf lub całe przejścia w szafie serwerowej.

Oprócz monitorowania parametrów fizycznych, takich jak temperatura, wilgotność, dym, stan drzwi lub wtargnięcie wody, brama zarządzająca może również monitorować agregat chłodniczy nVent SCHROFF i chłodnice rzędowe – za pomocą łatwej instalacji typu plug and play.

Konfiguracja bramy zarządzania z funkcjami zabezpieczeń, konfiguracją czujników, zarządzaniem użytkownikami, alarmami i dziennikami można łatwo wykonać za pomocą wbudowanego interfejsu internetowego.

Główny dostęp do bramy zarządzania jest możliwy poprzez interfejs sieciowy GBE, obsługujący standardowe protokoły branżowe, takie jak SNMP, SMTP, HTTPS, BACnet, Modbus/TCP i HPI.

FUNKCJE

Platforma monitorowania środowiska Data Center

Kompaktowa konstrukcja, mieści się w każdym miejscu w szafie serwerowej centrum danych

Interfejs graficzny przeglądarki internetowej do konfiguracji, monitorowania i konserwacji

Trzy porty zarządzania do podłączenia zewnętrznych czujników i urządzeń Modbus

Do 16 czujników lub urządzeń na port zarządzania o łącznej długości kabla do 40 m.

Wyświetlacz dotykowy LCD z automatyczną orientacją

Obsługa standardowych protokołów sieciowych (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP i HPI)



RoHS
COMPLIANT

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Jednostka zarządzania

Typ: Brama zarządzania jednostką podstawową

Wysokość stojaka: 1U

Wysokość: 45mm

Szerokość: 250mm

Głębokość: 45mm

Napięcie wejściowe DC: 12V min

Temperatura otoczenia: 5 – 60°C

Materiał: Aluminium

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Wilgotność względna: Od 5% do 90%, bez kondensacji

Wyświetlacz: LCD

Waga netto: 0.275kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.