







EuropacPRO 19" Subrack Kit do kolei, ekranowany, SNCF, CompactPCI, 3 U, 84 HP, 320 mm



NUMER KATALOGOWY

21500-047

Podstojak do zastosowań kolejowych, zgodny ze standardem SNCF, wersja ekranowana dla aplikacji CompactPCI.

FUNKCJE

SNCF wymienione, EuropacPRO-fer, testowane do NF F 61-005 i NF F 60-002

Wspornik 19" jest mocno przymocowany do panelu bocznego (zgrzewany na zimno) i jest szczególnie odpowiedni do dużych naprężeń mechanicznych (odporność na wibracje)

Poprzeczne pręty wsporcze zgodne ze standardem NFF ułatwiają wkładanie podpórki do ramy (szafki). Podwójna pozycja wkręcania 19" zwiększa dodatkowe bezpieczeństwo (standard NFF)

IP 20, zgodnie z IEC 60529

EMC około 40 dB przy GHz, 30 dB przy 2 GHz, przy założeniu, że przód jest pokryty ekranowanymi panelami czołowymi, badanie zgodnie z VG 95373 część 15

Aluminiowa konstrukcja

Modyfikacje, takie jak wycięcia, różne wykończenia lub dostępne wymiary

Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 3U

Szerokość stojaka: 84HP

Liczba opakowań: 1



Do montażu: Płyta montażowa

Głębokość płyty: 160mm

Typ uszczelki: Tekstylna

Odporność na wstrząsy i drgania: 5g (force)

Uchwyt w zestawie: Tak

Montaż: Stojak

Zgodność z: IEC 60297-3-103; IEEE 1101.10; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002

Głębokość: 320mm

Ekranowanie EMC: Tak

Wykończenie: Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana

Materiał: Aluminium

Typ produktu: Stojak podrzędny/podstawa montażowa

Obciążenie statyczne: 15kg

Waga netto: 2.89kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Fer = ferroviaire = French Railways, 4 T = 20.32 mm Gniazdo/rama montażowa do podpór, stal nierdzewna, 9 T lub 21 T na życzenie.

Wersja 9 T dostępna na życzenie; raporty z testów dostępne online.

Kolor prowadnic zgodnie z normą IEEE 1101.10 czerwony = miejsce na płytę CPU; szary = miejsce na płyty peryferyjne; zielony = miejsce na płyty CompactPCI; 19-calowe zasilacze z przesunięciem 0,1-calowym.

Indywidualna konfiguracja: Szeroka gama wariantów wysokości, szerokości i głębokości; szyny prowadzące do szerokiej gamy zastosowań; opcje wnętrza; akcesoria i materiały montażowe.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.