


Płyta montażowa VPX, 3 U, 5 gniazd, pełna siatka, bez RTM

NUMER KATALOGOWY

23001-812

Płyta montażowa nVent SCHROFF VPX charakteryzuje się doskonałą integralnością sygnału, co zapewnia najwyższą szybkość transmisji danych.



FUNKCJE

Zgodnie z: Podstawowy standard VITA 46.0 VPX; VITA 46.3 Serial RapidIO w VPX; VITA 46.4 PCI Express na złączu VPX Fabric; VITA 46.7 Ethernet na złączu VPX Fabric; VITA 46.11 System Management for VPX

MIKROPRZELĄCZNIK ustawień gniazda systemowego

Połączenia JTAG

Zamykane złącza AUX i Sense

Kołki M4 do zasilania, maks. 22 A na gniazdo dla każdego napięcia



ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Płyta montażowa

Liczba szczelin: 5

Wysokość stojaka: 3U

Typ płyty montażowej: VPX Full-mesh

Szerokość szczeliny: 4HP

Typ złącza: MultiGig

Typ złącza zasilania: Słupki Powerstud M4

Typ złącza mediów: Microfit, 8-stykowe

Szerokość: 120.67mm

Waga netto: 0.352kg

Liczba opakowań: 1

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on

SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Inne VPX Backplane i niestandardowe VPX Backplane projekty na życzenie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.