


Płyta osłonowa EuropacPRO, uniwersalna, 42 HP, 175 mm



NUMER KATALOGOWY

24560-031

Pokrywa jest używana do ekranowania elektromagnetycznego lub jako zabezpieczenie mechaniczne. Okładka może być używana, jeśli niestandardowe płyty zostaną zmontowane w podszafie.

FUNKCJE

Ekranowanie zapewnia opcjonalne uszczelki ze stali nierdzewnej EMC, między pokrywą a panelem bocznym

Do zmiennego pozycjonowania szyn poziomych, np. do płytek drukowanych o niestandardowych formatach

Stopień perforacji 58%

Nadaje się do stosowania ze wszystkimi szynami poziomymi



ATRYBUTY PRODUKTU

Szerokość stojaka: 42HP

Głębokość: 175mm

Liczba opakowań: 2

Wykończenie: Powierzchnia pasywowana

Materiał: Aluminium

Rodzina produktów: EuropacPRO

Typ produktu: Pokrywa

Typ: Uniwersalny

Współpracuje z: Stojaki podrzędne

Waga netto: 0.21kg

Jednostka opakowania: Para

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Ponadto do przymocowania pokrywy do szyny poziomej wymagane są 4 paski kontaktowe na podstojak.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

