

Kombinowany zestaw montażowy do obudowy, 20:62 km

NUMER KATALOGOWY


24562-420

Montaż kombinowany umożliwia podzielenie podszafy o wysokości 6 U lub obudowy na sekcje 2 x 3 U i 6 U. Dostępne są różne wersje.

FUNKCJE

Zaprojektowane do przyłączenia euroboardów (100 mm wysokości) i podwójnych euroboardów (233.35 mm wysokości)

Podział obszaru montażu 6 U na: 2 x U, 6 x 3 U.



ATRYBUTY PRODUKTU

Liczba opakowań: 1

Szerokość stojaka 1: 20HP

Szerokość stojaka 2: 62HP

Materiał: Aluminium; Stop cynku

Rodzina produktów: EuropacPRO

Typ produktu: Zestaw montażowy

Wysokość stojaka: 6U

Typ: Połączone

Współpracuje z: Stojaki podrzędne

Waga netto: 0.45kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Proszę zamówić oddzielnie: Panel przedni 6 U, 2 km do przykrycia rozpórki.

Nie można używać następujących szyn prowadzących: Typ „akcesoria”, typ „akcesoria, wzmacnione” i typ „dla płytki drukowanej 4.4”.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.