

RatiopacPRO, Kompletny futerał, Pulpit, ekranowany, Okładzina przednia, 3 U, 42 HP, 315 mm

NUMER KATALOGOWY

24572-052

nVent SCHROFF RatiopacPRO CASE z ekranowaniem EMC zapewnia ochronę elektroniki dla 19" i poszczególnych zespołów elektronicznych. Ten elastyczny i wytrzymały futerał można łatwo przekształcić z komputera stacjonarnego w obudowę do montażu w szafie typu Rack o przekątnej 19 cala i zawiera cztery różne opcje stylu. Ta wersja futerału zapewnia elegancką konstrukcję do zastosowań stacjonarnych.

FUNKCJE

Obudowa biurkowa ze wstępnie skonfigurowanymi komponentami, zgodnie z normą IEC 60297-3-101; przygotowana na 19-calowe komponenty, np. moduły wtykowe i euro płyty


Ekranowany

Wersja z listwami osłonowymi

Szczelina wentylacyjna w płycie podstawy

Perforowany panel tylny

Zgodność z normą DIN EN 62368-1



ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 3U

Szerokość stojaka: 42HP

Głębokość: 315.5mm

Liczba opakowań: 1

Wysokość użytkowa: 112.3mm

Szerokość użytkowa: 219mm

Konstrukcja ramy przedniej: Wykończenie boczne; Szyny poziome



Opcja chłodzenia: Nie

Zgodność z: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11

Ekranowanie EMC: Tak

Wykończenie: Powierzchnia pasywowana; Powłoka proszkowa

Wysokość: 132.6mm

Materiał: Aluminium

Rodzina produktów: RatiopacPRO

Typ produktu: Obudowa

Stopień ochrony: IP20

Obciążenie statyczne: 25kg

Typ: Obudowa podzespołów 19"

Szerokość: 235.5mm

Waga netto: 2.36kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Modyfikacje (specjalne kolory lub rozmiary).

Rozwiązania niestandardowe (wycięcia w górnej pokrywie, płycie podstawy lub panelach bocznych).

Serwis montażowy z jednego kawałka.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.