


Zestaw modułu wtykowego z uchwytem IET, ekranowany, czarny, 6 U.



Moduł wtykowy, z czarnym uchwytem do wkładania/wyjmowania IET, 3 U, zespół przedni. Przedni panel w kształcie litery U umożliwia ekranowanie za pomocą tekstylnej uszczelki.

FUNKCJE

Przedni panel w kształcie litery U do uszczelnienia tekstylnego

Nadaje się do sił wkładania i wyciągania do 700 N (na parę)

Włącz instalację mikroprzełącznika

Włącz instalację koderów zgodnie z normą IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10

Ekranowanie EMC:	Tak
Wykończenie:	Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Materiał:	Aluminium
Typ produktu:	Panel przedni
Wysokość stojaka:	6U
Typ:	Panel przedni z uchwytem (PIU)



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Typ uchwytu	Montaż	Typ uszczelki	Wykończenie z przodu
20848-766	4HP	1	IET	Przykręcany przód	Tekstylia	Anodyzowany
20848-767	8HP	1	IET	Przykręcany przód	Tekstylia	Anodyzowany
20848-768	12HP	1	IET	Przykręcany przód	Tekstylia	Anodyzowany

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie	Zgodność z	Wysokość	Szerokość
20848-766	Powierzchnia trawiona	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	261.8mm	20mm

Numer katalogowy	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie	Zgodność z	Wysokość	Szerokość
20848-767	Powierzchnia trawiona	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	261.8mm	40.3mm
20848-768	Powierzchnia trawiona	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	261.8mm	60.6mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.