

Threaded bridle ring, 31.8 mm diameter, M6 screw, metal



NÚMERO DE CATÁLOGO

4BRT20

CARACTERÍSTICAS

Combine bridle rings with other nVent CADDY fasteners to support cables from flange, purlin, drop wire, t-grid, etc.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

Diâmetro: 31.8 mm

Diâmetro do parafuso: 6

Screw Type: Metal

Comprimento do parafuso: 19mm

Ultimate Static Load: 220N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Bridle Rings not recommended for high performance cables. See nVent CADDY Cat HP J-Hook System.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha

qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

