

nVent CADDY Speed Link SLS with Hook, 3 mm Wire, 10 m Length

NÚMERO DE CATÁLOGO

SLS3L10

CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled hook end fitting

Hooks to a wide range of nVent CADDY fasteners

Fastens to the building structure or hanging services by looping around and hooking to wire rope

Easy to remove for applications requiring maintenance

Spring latch helps provide secure connection

Insert cable through hole and use bottom side of hook as an end stop

Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools

Installs in strut profiles without the need to insert fingers or tools into the strut



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 196752

Material: Aço; Liga de zinco; Polypropylene

Acabamento: Electrolvanized

Static Load Safety Factor: 5:1

Em conformidade com: SMACNA HVAC-DCS

Wire Rope Diameter: 3 mm

Wire Rope Length: 10m

A: 57.6 mm

B: 23.2 mm

C: 6.1 mm

Altura 1 (H1): 53mm

Altura 2 (H2): 46.5mm

Tamanho da rosca (TS): M12

Largura (W): 20 mm

Tamanho do orifício (HS): 12 - 14 mm

Slot Size (SS): 12 x 10 mm - 12 x 14 mm

Espessura (T): 6 mm Max

Static Load: 670N


DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

The 3 mm locking device is compatible with C-Channel Types E1, E2, E2L, E3, E4, E5, Strut Channel Type C, Slotted, Strut Channel Type A, Slotted, Strut Channel Type AS, Perforated, Strut Channel Type CC, Slotted, Strut Channel Type AA, Slotted.

Total load per wire on a multi-tier trapeze must not exceed static load.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos

à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

