

Luva de acoplamento para haste de aterramento de aço inoxidável roscada prolongável

CARACTERÍSTICAS

Acoplamentos resistentes a corrosão garantem conexões permanentes e de baixa resistência entre as hastes de aterramento




Material: Stainless Steel 304 (EN 1.4301)



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Length (L)	Tamanho da rosca (TS)	Peso unitário
CR34SS	3/4"	77.8mm	3/4" UNC	0.18 kg
CR58SS	5/8"	77.7mm	5/8" UNC	0.12 kg



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

