

Threaded Rod, Steel, EG, M12 Rod, 2,000 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO


050M122000

CARACTERÍSTICAS

Cut to length as needed

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 592640

Material: Aço


Acabamento: Electrogalvanized

Quality Class: 4.8

Tamanho da haste (RS): M12

Length (L): 2000mm

Static Load: 10000N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

