

122-Ti/T Rod to Z Purlin Clip, M10 Hole, Threaded, 2.8 mm Max Flange

NÚMERO DE CATÁLOGO

122M10TI

CARACTERÍSTICAS

Hammer-on clip compensates for angle of purlin

Provides method for attaching rod to purlin



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 175070

Material: Spring Steel



Acabamento: nVent CADDY Armour

Tamanho da rosca (TS): M10

Espessura do flange (FT): 2.8 mm Max

B: 15 mm Min

Static Load: 450N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

