

Beam Clamp, M6 Rod, 16 mm Max Flange



NÚMERO DE CATÁLOGO

BC200M6

CARACTERÍSTICAS

Threaded hole on back and bottom



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 181180

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

Tamanho da haste (RS): 6


Espessura do flange (FT): 16 mm Max

Torque (TQ): 3 N·m

Static Load: 440N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

