

Trapeze Sway Brace, Strut

NÚMERO DE CATÁLOGO

CSBR2

CARACTERÍSTICAS


Seismically braces trapeze hangers

Retrofit ability allows for the brace to be installed after the trapeze assembly is installed

One wrench size fits all required hardware, eliminating the need to change tools

Shear-off head helps ensure correct torque and simplifies inspection

FM® Specification Tested



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 404567

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

Tamanho da haste (RS): 10;12;16;20

Largura (W): 81.3 mm

Espessura (T): 3.4 mm

A: 133.4 mm

B: 86.4 mm

C: 29 mm

D: 47.8 mm

E: 41.1 mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Cut length for strut member is +/- 1" (25 mm) of measured length.

FM Loads					
Part Number	Brace Member	Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBR2	41 x 41 Strut Channel	4585 N	8060 N	8895 N	9920 N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

