

Universal Restraint Clip, Steel, EG, #12, #18, #36 Brace, 11 mm Hole

NÚMERO DE CATÁLOGO

CSBURC38

CARACTERÍSTICAS

Attaches cable brace to structure

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 402198

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

Brace Size: #12;#18;#36

Tamanho do orifício (HS): 11 mm

Espessura (T): 4.27 mm

UL Listed Load: 3430N


DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Brace member is not included.

Mount to the structure using the center hole. Loop cable through the holes in the bent tabs and swage in place.

UL Loads		
Part Number	Brace Member	Load Rating
CSBURC38	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC12	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC58	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

