

Strut Seismic Hinge Bracket Assembly, 14.3 mm Hole

NÚMERO DE CATÁLOGO

CSBUS1PA

CARACTERÍSTICAS

Used for installations where strut brace is parallel to structure

One wrench size fits all required hardware, eliminating the need to change tools

Shear-off head helps ensure correct torque and simplifies inspection



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 404602

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

Tamanho do orifício (HS): 14.3 mm



Largura (W): 40.6 mm

Espessura (T): 6.4 mm

A: 177.8 mm

B: 47.8 mm

FM Loads					
Part Number	Brace Member	Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBUS1PA	41 x 41 Strut Channel	5160 N	8290 N	8290 N	7470 N
CSBUS2PA	41 x 41 Strut Channel	5160 N	8290 N	8290 N	7470 N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

