

U-Channel Cantilever Arm, Perforated with Brace, 600 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

CUCS0600HD



CARACTERÍSTICAS

U-Profile cantilever arm with brace

Perforated/slotted design

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 312170

Material: Aço

Acabamento: Hot-Dip Galvanized

Length (L): 600mm

Altura (H): 230 mm

Largura (W): 40 mm

Tamanho do orifício (HS): 13 mm

A: 30 mm

B: 30 mm



C: 50 mm

D: 11 mm

E: 36 mm

Espessura (T): 3 mm

Diâmetro (Ø): 11 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

