

C-Channel Type E0L, Perforated, 27 mm x 15.5 mm x 1.25 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

E0L13H2000PG

CARACTERÍSTICAS

Perforated, cold rolled



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 599996

Material: Aço

Acabamento: Pregalvanized

Length (L): 1980mm

A: 18 mm

B: 27 mm



C: 15.5 mm

D: 60 mm

Y: 8.5 x 20 mm

Espessura (T): 1.25 mm

Tamanho do orifício (HS): 10.5 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

