

H-Ti/T Rod to Flange Clip, M10 Hole, Threaded, 8–14 mm Flange



NÚMERO DE CATÁLOGO

M10TI58

CARACTERÍSTICAS

Suspends threaded rod from beam flanges

Threaded rod hanger can swivel to provide a vertical dropdown

Requires only a hammer to install



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 175010

Material: Spring Steel


Acabamento: nVent CADDY Armour

Tamanho do orifício (HS): 10 mm

Hole Type: Threaded

Espessura do flange (FT): 8 - 14 mm

Static Load: 900N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

