

PX NI HD Pipe Clamp w/Ext. Thread, Steel, EG, 21–25 mm OD, 1/2" Thread, 27 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

PXN025EG

CARACTERÍSTICAS

Includes male/female combination nut

Heavy duty



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 577060

Nut Included: Sim

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

Diâmetro externo (OD): 21 - 25 mm

Tamanho do tubo: 1/2"

NB/DN: 15

Tamanho da haste (RS): M10

Rosca (G): 1/2"


Largura (W): 27 mm

Espessura (T): 2.2 mm

Diâmetro do parafuso (Sc): 6

Comprimento do parafuso (L): 20mm

Static Load: 2500N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

