

Flange Protector for Multi-Function C-Clamp

CARACTERÍSTICAS

Designed to protect paint on steel flanges




ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Diâmetro do parafuso (Sc)
SPPM6HD	336200	Aço	Hot-Dip Galvanized	6
SPPM6S4	336220	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		6
SPPM8HD	336210	Aço	Hot-Dip Galvanized	8
SPPM8S4	336230	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		8

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

When the laquer protective plates are used, the clamping range is reduced by approximately 3 mm and the permissible load must be reduced by 20%.

The screw tip should be placed so it will not damage the paint of the steel structure.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

