

H-PIN Conduit to Flange Clip



CARACTERÍSTICAS


Supports conduit from beam

Requires only a hammer to install

Material: Spring Steel
Acabamento: nVent CADDY Armour

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro externo (OD)	Espessura do flange (FT)	Ultimate Static Load (F)
12P4IN	175320	22 - 30 mm	2 - 3 mm	110N
8P24IN	175300	18 - 22 mm	3 - 8 mm	110N
8P58IN	175310	18 - 22 mm	8 - 14 mm	110N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

