

nVent CADDY Quick Clip Rod Stiffener



CARACTERÍSTICAS

Secures strut channel to threaded rod for stiffening

One hand, snap-in place installation


No tools or bolt tightening required

Material: Stainless Steel 316 (EN 1.4401)



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Strut Type	Tamanho da haste (RS)
CSBRS2	404538	A (41 x 41 mm)	10
CSBRS3	404539	A (41 x 41 mm)	12
CSBRS4	402532	A (41 x 41 mm)	16



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

