


PEMSA Wire Basket Tray Quick Center Support

CARACTERÍSTICAS

Ideal for tray widths up to 200mm

Side load access for cable installation

IEC 61537 load rating and earthing compliant




ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Length (L)	Largura (W)	Altura (H)
WBTQCTSPRTM10	820425	Aço	Electrogalvanized	59mm	35 mm	5 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho do orifício (HS)	Static Load
WBTQCTSPRTM10	820425	8 - 10 mm	833N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

