

PEMSA Wire Basket Tray Splice Bar

CARACTERÍSTICAS

Added mechanical splice strength

Works with wide range of tray sizes and configurations

IEC 61537 load rating and earthing compliant




Material: Aço
Acabamento: Electrogalvanized



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Cor	Length (L)	Largura (W)	Espessura (T)	Slot Size (SS)
WBTSPLBAR300BG	820703	Black	300mm	22 mm	1.5 mm	7 x 28 mm
WBTSPLBAR300EG	820704		300mm	22 mm	1.5 mm	7 x 28 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

