

Pipe Thread Connector




CARACTERÍSTICAS

Connect threaded pipe to PX pipe clamps

Female-to-female connector

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Rosca (G)	Altura (H)
PTC050EG	578730	Aço	Electrogalvanized	1/2"	18 mm
PTC050S6	578800	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		1/2"	18 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

