

Strut to Strut Connector



CARACTERÍSTICAS

Consists of two half castings, nut and bolt

Allows for bolting two strut channels back to back through the slots

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	A	B	C
STS	315450	Aço	Electrogalvanized	32 mm	25 mm	12.7 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Torque (TQ)	Static Load
STS	315450	7 N·m	4900N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Minimum of 2 required. Maximum spacing 1 foot (300mm).

Minimum half-slot dimensions 9/16" x 7/8" (14.3 mm x 22.2 mm).



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

