

TBHS Bendable Round Duct Fixing with Sound Reducer, V-Shape

CARACTERÍSTICAS

Includes holes for pop-rivet connection





ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho do orifício 1 (HS1)	Tamanho do orifício 2 (HS2)	Tamanho do orifício 3 (HS3)
TBHS	597575	Aço, EPDM-SBR Rubber	Electrogalvanized	8.4 mm	8.5 mm	4.2mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Altura (H)	Largura (W)	Espessura (T)	X
TBHS	597575	95 mm	40 mm	2 mm	8.5 x 20 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

