

Telescoping Strut Replacement, Retrofit



CARACTERÍSTICAS

Slotted ends allow the bracket to be installed with four nVent CADDY SN Nuts on threaded rod above an existing trapeze, saving contractor time and limiting building downtime

Telescopes to the desired length and is locked in place by snapping closed a spring retainer clip

Standard strut profile runs the entire length of the part, allowing most standard fittings to be placed anywhere between the rods

Integrated ruler displays space between hanger rods in inches and centimeters

Supports up to seven 2" (50 DN) conduits, six 2" (50 DN) water filled pipes at 10' (3 m) spacing, or up to 18" (450 mm) cable tray

Conduit can be supported on the top and bottom, eliminating the need for double sided strut

Conduit and pipe can be placed directly on the strut profile, saving vertical space in buildings with limited room for installation

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Materia l	Acabamento	Tamanho da haste (RS)	Espessura (T)	A
TSR1220R	366594	Aço	Pregalvanize d	10	1 mm	318 - 508 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	B	C	D	E	Static Load 1 (F1)	Static Load 2 (F2)
TSR1220R	366594	356 - 546 mm	41 mm	22.2 mm	35 mm	1330N	880N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Static Load 1 represents a distributed load for 12" - 20" (300 - 500 mm) installations and a point load for 12" - 16" (300 - 400 mm) installations. Static Load 2 represents a point load for 16" - 20" (400 - 500 mm) installations.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

