

Threaded Rod Clip



CARACTERÍSTICAS

For installation of plastic conduit clamps and clips on threaded rod

Allows for conduit runs either parallel or perpendicular to the threaded rod



Halogen free

UV-stabilized

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Temperatura	Tamanho da haste (RS)	A	B
SCSGC	800036	Nylon	-20 to 85 °C	8, 10	11 mm	10 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos

representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

