

Strut Cantilever Arm Type A, Slotted, Steel, HD, 2.5mmx1,500mmx41mmx41mm


NUMĂR DE CATALOG

KA25H1500HD

CARACTERISTICI

Slotted channel

Welded on flat mounting plate



ATRIBUTE PRODUS

Article Number: 311760

Strut Type: A (41 x 41 mm)

Material: Oțel

Finish: Hot-Dip Galvanized

Thickness (T): 2.5 mm

Length (L): 1500mm

Height (H): 125 mm

Width (W): 45 mm

A: 22 mm


B: 41 mm

C: 41 mm

D: 50 mm

E: 6 mm

Y: 14 x 27 mm



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

