

PX NI HD Pipe Clamp w/Ext. Thread, S316, 176–182 mm OD, 3/4" Thread, 38 mm

NUMĂR DE CATALOG

PXN182S6

CARACTERISTICI

Includes male/female combination nut

Heavy duty



ATTRIBUTE PRODUS

Article Number: 577720

Nut Included: Yes

Material: Stainless Steel 316 (EN 1.4401)

Outer Diameter (OD): 176 - 182 mm

Rod Size (RS): M12

Gewinde (G): 3/4"



Width (W): 38 mm

Thickness (T): 2.5 mm

Screw Diameter (Sc): 8

Screw Length (L): 30mm

Static Load: 3500N



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

