

Light Duty Expansion Anchor

NUMĂR DE CATALOG


SCMND

CARACTERISTICI

Ideal for use with fire rated clips and clamps

Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire

ETA assessed for anchoring in cracked and non-cracked concrete



ATTRIBUTE PRODUS

Article Number: 800071

Material: Oțel

Finish: Electrogalvanized

Drill Hole Depth: 45mm

A: 5 mm Max

Drill Bit Diameter (Ø): 6"

Hole Size (HS): 7.2 mm

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Drill Hole Depth represents the maximum depth and should be adjusted based on the thickness of product being fixed.


The maximum load per fixing point for multiple use for non-structural applications may, depending on national regulations, be below the approved load of the anchor. The approved loads per fixing point are regulated for their respective countries in the ETAG 001, Part 6.

Total safety factor as per ETAG 001 included (Ym and Yf).

Multiple use for non-structural applications

Part Number	Cracked Concrete C20/25	Non-Cracked Concrete C20/25	Standard Embedment Depth
SCMND	1.4 kN	1.4 kN	45 mm

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

