

SOSR Stand Off Two Hole Strap for CPVC Pipe, 1 1/4" Pipe, 32 DN

NUMĂR DE CATALOG

SOSR125

CARACTERISTICI

Includes flared edges to protect piping

Rated for use with CPVC fire sprinkler pipe

Positions pipe 1-1/2" (38 mm) off the mounting surface eliminating the need for wooden spacer blocks

Can be mounted in both vertical and horizontal positions on concrete, steel and wood

Meets the UL® 203 stringent upward thrust requirement

UL® Listed as both a hanger and pipe restraint

Complies with static load requirements of NFPA® 13

Includes mounting screws

Can be used with 3TW backing nut on composite wood joist installations



ATRIBUTE PRODUS

Article Number: 597807

Material: Oțel

Finish: Pregalvanized

Pipe Size: 1 1/4" Min

NB/DN: 32

Hole Size (HS): 5.1 mm



A: 84 mm

B: 92 mm

C: 25.4 mm

Thickness (T): 1.61 mm

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

