

H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, S301, 22–30 mm OD, 3–8 mm Fläns

KATALOGNUMMER

12M24SMS1

DESIGN

För upphängning av slang/rör eller kabel i balkflänsar

Låsclips kan vridas 360°

Endast hammare krävs för montering



PRODUKTATTRIBUT


Artikelnummer: 179690

Material: Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)

Ytterdiameter (OD): 22 - 30 mm

Flänstjocklek (FT): 3 - 8 mm

Statisk belastning: 90N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

