

Stansat universellt svängstag, 8-tumsrör, DN200, elförzinkat

KATALOGNUMMER

CSB0800N



nVent CADDY Universellt svängstag är en innovativ, mångsidig lösning som ger seismiska stag för upphängda rör. Med ett unikt slitsat hålmönster för enkel påskjutningsinstallation kan installatörer eliminera risken för och besväret med lösa metallbeslag, vilket gör det till ett perfekt val för att garantera säkerhet och efterlevnad på jobbet.

DESIGN

Används för svängstagsapplikationer i både sid- och längdled

Bulthuvud som snäpper av möjliggör enkel installation och inspektion

Fungerar med 1–2 tums rör för att minska lagerhållningen

Fungerar med Typ A fast stag av tjocklek 12 som stöddel

Uppfyller kraven i NFPA®-13 och CEN/TS 1755:2021 för seismiska svängstag

Provad enligt FM®-specifikation

FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 404119

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Rörstorlek, nominell (Ø): 8"

Rörstorlek, nominell: 203.2 mm

Gjutjärn: 203.2mm

NB/DN: 200

Stagrör, storlek: 1" - 2"

Stag NB/DN: 25 - 50 mm

Bredd (W): 38 mm

A.: 91 mm

B.: 33 mm

C.: 31 mm

D.: 331 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Provad enligt FM®-specifikation för 1–1/2 till 4 tums rörstorlekar med användning av navlösa gjutna gjutjärnsrör.


Lastbegränsningar för Sch 10 kan också tillämpas på rör av typerna AS 1074 Medium, GB/T 3091, EN 10255 (Medium eller tung) och JIS G3452.

Lastbegränsningar för Sch 40 kan också tillämpas på rör av typerna AS 1074 tung, GB/T 3091, EN 10255 (tung) och JIS G3454.

Lastbegränsningar för FM godkänd tunnväggiga kan också tillämpas på rör av typerna AS 1074 tunnväggiga, EN 10255 L, EN 10220 och GB/T 8163.

FM godkänd med Typ A fast stag av tjocklek 12 som stagdel

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

