

nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 15-19 mm OD, 3/8" Rør, 10 DN

KATALOGNUMMER

MFN019S6

DESIGN

Plastbrickan förhindrar att skruven lossnar under installationen

Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel

Längre öron ger större utrymme för verktyg när svepet ska dras åt

Kombinationsmuttern kan användas till både M8 och M10 gängstång för att underlätta hanteringen

Skruvlängden har optimerats för att utöka antal dimensioner som svepet kan användas till för reducera lagerhållningen



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 586401

Material: Rostfritt stål, 316L (EN 1.4404)

Yta: Elektropolerad

Ytterdiameter (OD): 15 - 19 mm

Rörstorlek: 3/8"

NB/DN: 10

Stångstorlek (RS): M8;M10

Bredd (W): 20 mm


Tjocklek (T): 1 mm

Skruvdiameter (Sc): 6

Skruvlängd (L): 17mm

Statisk belastning: 900N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDDT

