

SBP-C perforert stropp med rett kant, plastbelagt, 19 mm x 3 mm, 6,5 mm Hull

KATALOGNUMMER

SBPC19



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 400430

Material: Stål;Polyvinylklorid

Yta: Förgalvaniserad

Bredd (W): 19 mm

Längd (L): 10m

Tjocklek (T): 3 mm

Hålstorlek (HS): 6.5 mm

Statisk belastning: 750N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

