

nVent CADDY Speed Link Ledningskabelspole

KATALOGNUMMER

SLC6CTO

DESIGN

Används för att installera anpassade längder på ledningskabeln med två låsanordningar

Spole med nVent CADDY Speed Link stålvajer

Stålvajer som består av 7 buntar med 19 trådar vardera av flygplanstråd i stål



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 196819

Material: Stål

Yta: Varmförzinkat

Vajerdiameter: 6 mm

Vinkel (a): 60 ° Max

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION


Statisk belastning 1 representerar en punktblastning i mitten av ledningsinstallationen. Statisk belastning 2 representerar en två- eller trepunktsfördelad belastning på ledningsinstallationen. Statisk belastning 3 representerar en fyra eller fler punktfördelad belastning på ledningsinstallationen.

Förspänning av vajern måste appliceras med ett lednings spänningsverktyg.

Kundanpassade längder går att beställa som metervara.

Horisontell installation		
Förmontering	1,000 N	450 N
Statisk belastning 1 (F1)	490 N	590 N
Statisk belastning 2 (F2)	880 N	1080 N
Statisk belastning 3 (F3)	980 N	1180 N
Vertikal installation		
Statisk belastning 4 (F4)	4,440 N	

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

