

nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 1,5 mm Vajer, 10 m längd

KATALOGNUMMER

SLK15L10

DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat krok ändfäste

Kan hängas i många olika nVent CADDY fästelement

Fästs i byggnadskonstruktionen eller hängande installationer genom att träs runt och krokas i stål vajer

Lätt att ta bort för applikationer som behöver underhållas

Fjädrande hake på kroken ger säker koppling

Kabeln förs in genom hålet och krokens nedre sida används som ändstopp

Finns även i utförande med Y-krok



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 196513

Material: Stål;Polypropylen;Zinklegering

Yta: Elförzinkat

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 5:01

Vajer diameter: 1.5 mm

Uppfyller: SMACNA HVAC-DCS

Vajerlängd: 10m

A.: 48 mm

B.: 18 mm

C.: 4.5 mm

Höjd (H): 55 mm


Bredd (W): 19 mm

Tjocklek (T): 12.5 mm

Vinkel (a): 90 ° Max

Statisk belastning: 195N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDDT

