

Kabelförskruvningar HD, CGHD



De hygieniska kabelflänsarna uppfyller EHEDG:s krav och är utvecklade för skåp som ska installeras inom livsmedelsindustrin. Inträngningsskyddet garanteras även när skåpet rengörs med högtemperatur- och högtrycksvatten.

DESIGN

Beskrivning: Kabelgenomförning i hygienisk design. Utmärkt dragavlastning med hög skyddsklass. Utformad enligt EHEDG standard. Bearbetning krävs innan montage.

Material: AISI 303 Rostfritt stål, Packning i FDA godkänd silicon.

Kapslingsklass: IP 69.

Leveransförpackning: 5 st. Låsmutter inkluderad.

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Produktfamilj
CGHD12	2504786	27mm	16mm	16mm	Rostfritt stål	Väggskåp
CGHD16	2504787	30mm	20mm	20mm	Rostfritt stål	Väggskåp
CGHD20	2504788	37mm	26mm	26mm	Rostfritt stål	Väggskåp
CGHD25	2504789	43mm	30mm	30mm	Rostfritt stål	Väggskåp

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.