

Djupjusteringssats Väggmonterade skåp, AMG



Med fästena kan du montera en montageplåt, 19"-profiler eller en innerdörr var som helst i djupled.

DESIGN

Beskrivning: För steglös djupförflyttning av tillbehör: montageplåtar, 19" montageprofiler, innerdörr och modulchassi. För montage i rostfria kapslingar, erfordras bearbetning.

Material: 2 mm galvaniserad stålplåt.

Djupinställning: Mellan dörr och glidfäste. I frontläge: 65 mm. Bakre läge: D-35 mm.

Leveransförpackning: 2 par med monteringsmaterial.

Material: Stålplåt
Yta: Galvaniserad
Tjocklek: 2mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial
AMG300	2516583	97mm	65mm	300mm	Stålplåt
AMG400	2516584	97mm	65mm	400mm	Stålplåt
AMG155	2516580	97mm	65mm	155mm	Stålplåt
AMG210	2516581	97mm	65mm	210mm	Stålplåt
AMG260	2516582	97mm	65mm	260mm	Stålplåt

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Inte lämplig för AFS.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närtstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.