

Främre/bakre socklar, PF

Den främre och bakre sockeln bidrar till kabeldragning utan några begränsningar enligt VDE 0113-standard. Eftersom sockeln skapar extra utrymme under skåpet blir det lätt att installera kablar.



DESIGN

Beskrivning: För kabelgenomföring utan begränsningar och i enlighet med VDE 0113. Sockeln består av fyra hörn med demonterbara plåtar. Tillverkad i höjderna 100mm och 200mm. Den 200mm höga sockeln består av två ryggplåtar för enklare kabeldragning samt en frontplåt. Dubbelbockade för ökad hållfasthet. Gavelplåtar PS och/eller sammanbyggnadsprofil (PCP) beställs separat.

Material: Stålplåt. Hörn: 2 mm, plåtar: 1.5 mm.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7022 med strukturerad yta.

Leveransförpackning: 1 sats med 4 st hörn inklusive täcklock och front- och ryggplåt/ar samt monteringsmaterial för gavelplåtar PS/PSK/PST.

Erforderliga tillbehör: Komplettera med gavelplåtar PS (MultiFlex), PST (MPC/MPG) för en komplett sockel. Vid sammanbyggda socklar, använd sammanbyggnadsprofil (PCP).

Material: Stålplåt
Yta: Pulverlackerad
Färg: Umbra Gray
Färgkod: RAL 7022
Tjocklek: 1.5mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Skåpmaterial
PF1080	2517282	100mm	800mm	63mm	Fristående	Stålplåt
PF2080	2517287	200mm	800mm	63mm	Fristående	Stålplåt
PF1100	2517283	100mm	1000mm	63mm	Fristående	Stålplåt
PF2100	2517288	200mm	1000mm	63mm	Fristående	Stålplåt
PF1120	2517284	100mm	1200mm	63mm	Fristående	Stålplåt
PF2120	2517289	200mm	1200mm	63mm	Fristående	Stålplåt
PF1040	2517280	100mm	400mm	63mm	Fristående	Stålplåt

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Skåpmaterial
PF2040	2517285	200mm	400mm	63mm	Fristående	Stålplåt
PF1050	2503380	100mm	500mm	63mm	Fristående	Stålplåt
PF2050	2503381	200mm	500mm	63mm	Fristående	Stålplåt
PF1060	2517281	100mm	600mm	63mm	Fristående	Stålplåt
PF2060	2517286	200mm	600mm	63mm	Fristående	Stålplåt

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För 1600 mm breda kapslingar, används 2 st 800 mm breda socklar.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.