

Hol-Sealers håltätning

Seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water with Hol-Sealers hole seals. Seals will cover any size or shape of hole from .19-in. diameter to maximum diameter shown in table. Can be used on enclosure walls up to .31-in. (8-mm) thick. Maintains enclosures Type rating 3R, 4, 4X (Stainless Steel version only) 12, and 13 when installed in an nVent HOFFMAN enclosure.



BRANSCHSTANDARDER

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 12, 13; File No. E61997 (MS)

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)

Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

DESIGN

Oljebeständig packning medföljer

Available in multiple colors and sizes

Steel model has plated stud (10-32x5/8) and wing nut

Stainless steel model has 300 series stainless steel stud (10-24x5/8) and wing nut

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	E-nummer	Material	Yta	Färg	Färgkod	Tjocklek
AS050	2508303	Stålblåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm
AS050SS	2506969	Rostfritt stål 304	Polerad			1.5mm
AS050LG	2506968	Stålblåt	Pulverlackerad	Ljusgrå	RAL 7035	1.5mm

Katalognummer	E-nummer	Material	Yta	Färg	Färgkod	Tjocklek
AS056CB		Stålblåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm
AS056M	2508304	Stålblåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm
AS056MFB		Stålblåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm
AS056MLG	2506970	Stålblåt	Pulverlackerad	Ljusgrå	RAL 7035	1.5mm
AS056MSS	2506971	Rostfritt stål 304	Polerad			1.5mm
AS075	2508305	Stålblåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm
AS075LG	2506972	Stålblåt	Pulverlackerad	Ljusgrå	RAL 7035	1.5mm
AS075SS	2506973	Rostfritt stål 304	Polerad			1.5mm
AS100	2508306	Stålblåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm
AS100LG	2506974	Stålblåt	Pulverlackerad	Ljusgrå	RAL 7035	1.5mm
AS100SS	2506975	Rostfritt stål 304	Polerad			1.5mm
AS125	2508307	Stålblåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm
AS125LG	2506976	Stålblåt	Pulverlackerad	Ljusgrå	RAL 7035	1.5mm
AS125SS	2506977	Rostfritt stål 304	Polerad			1.5mm
AS150	2508308	Stålblåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm
AS150LG	2506979	Stålblåt	Pulverlackerad	Ljusgrå	RAL 7035	1.5mm
AS150SS	2506980	Rostfritt stål 304	Polerad			1.5mm

Table 2/2

Katalognummer	E-nummer	Material	Yta	Färg	Färgkod	Tjocklek
AS200	2508309	Stålblåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm
AS200LG	2506981	Stålblåt	Pulverlackerad	Ljusgrå	RAL 7035	1.5mm
AS200SS	2506982	Rostfritt stål 304	Polerad			1.5mm
AS250	2508310	Stålblåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm
AS250SS	2508311	Rostfritt stål 304	Polerad			1.5mm
AS300	2508312	Stålblåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm
AS300SS		Rostfritt stål 304	Polerad			1.5mm
AS350	2508313	Stålblåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm
AS350SS		Rostfritt stål 304	Polerad			1.5mm
AS400	2508314	Stålblåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm
AS400SS		Rostfritt stål 304	Polerad			1.5mm
ASPB	2508315	Stålblåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm
ASPBG	2508316	Stålblåt	Pulverlackerad	Grå	ANSI 61	1.5mm
ASPBGSS	2508317	Rostfritt stål 304	Polerad			1.5mm
ASPB LG	2506985	Stålblåt	Pulverlackerad	Ljusgrå	RAL 7035	1.5mm
ASPBSS	2506986	Rostfritt stål 304	Polerad			1.5mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.