

Nivellerande fötter HD, LFHD



Adjustable feet for leveling enclosures placed on uneven ground. Reduce cleaning time thanks to fully covered and sealed threads. Machining required. Design according to EHEDG standards.

DESIGN

Beskrivning: Justerbara fötter som tillåter montage på ojämna golv. Förenklad rengöring med täckta och tätade gängor. Bearbetning krävs innan montage. Utformad enligt EHEDG standard.

Material: AISI 304 rostfritt stål. Packning i FDA godkänd silikon.

Leveransförpackning: 4 st. med monteringsmaterial.

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Höjd	Produktfamilj
LFHD04	2504779	178mm	65mm	65mm	104 – 140mm	Väggskåp

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.