

# Nivåfötter, LF

De här justerbara fötterna bidrar till att skåpet vinklas och justeras i höjdled upp till 30 mm om det skulle behövas.

## DESIGN

Beskrivning: Justerbara fötter (M12) för justering av skåp på ojämna underlag. Monteras direkt i skåpsramen.

Justeringsmöjlighet: 30 mm.

Maximal last: 3000 N per fot.

Leveransförpackning: 4 st.



## SPECIFIKATIONER

| Katalognummer | E-nummer | Höjd | Bredd | Djup | Produktfamilj | Material     |
|---------------|----------|------|-------|------|---------------|--------------|
| LF430         | 2502987  | 67mm | 48mm  | 48mm | Fristående    | Plast, Plast |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.