


Stålplåt industriell datorhölje, MCM



Golvskåpet MCM i stålplåt är förkonfigurerat med inbyggda tillbehör för att underlätta montering av industriella datorer och kringutrustning. Det kan beställas med ett enda artikelnummer, med alla relevanta tillbehör, vilket förenklar upphandling.

BRANSCHSTANDARDS

CE UKCA

GOST

DESIGN

Material: Ram: 1.5 mm stålplåt. Tak- och gavelplåtar: 1.35 mm stålplåt. Dörrar: 1.75 mm stålplåt. Bottenplåtar: 1 mm galvaniserad stål.

Ram: Helsvetsad rullprofil med 25 mm hålbild enligt DIN 43660. Med integrerad yttre hålbild.

Dörr: Monterad med två gångjärn per dörr. Övre dörr med säkerhetsglas. Glasyta anpassad för 14-21" skärm.

Bakre dörr: Monterad med gångjärn, inklusive monterageram i dörr med 25 mm hålbild. Kan skiftas från höger- till vänsterhängning.

Tangentbordspanel: Vertikalt öppnad tangentbordspanel. Utfällbar musplatta på vänster eller höger sida. Tangentbordets max. storlek 470 x 190 x 45 mm (HxBxD).

Bottenplåt: Består av tre eller fyra (D>600 mm) delar.

Ytbehandling: Två färger. Dörrar, gavelplåtar, tak och ram i pulverlackad RAL 7035 med strukturerad yta. Sidoplåtar vid tangentbord, övre dörrlist i RAL 7015 med strukturerad yta. Andra färger som tillval.

Utförande: Särskilt utformade tak- och gavelplåtar för ökad stölsäkerhet. Samtliga paneler endast tillgängliga då dörrarna är öppna. Ditt företagsnamn kan läggas in på den översta listen (tillval).

Kapslingsklass: IP 44 | IK 10. Med öppen tangentbordshylla uppfylls IP 30.

Erforderliga tillbehör: Komplettera med utrustningshyllor.


Leverans: Ram, bakre dörr med monterageram, gavel-, tak- samt bottenplåtar. Bildskärmsdörr, bildskärmshylla med klämmor för fixering av bildskärm samt tangentbordshylla. Jordningsdetaljer ingår. Skåpet levereras på pall med samma bredd som skåpet. Förpackningsmaterialet är återvinningsbart.

Material:	Stålplåt
Yta:	Pulverlackerad
Färg:	Ljusgrå
Färgkod:	RAL 7035
Dörrtjocklek:	2mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Vikt
MCM16066	2503053	1600mm	600mm	600mm	111kg
MCM16068	2503054	1600mm	600mm	800mm	112.5kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

