


Polyester modulära Endörrslådor, UDP / UDPT



Skåpen i väggskåpssortimentet UDP/UDPT i polyester har skyddsgraden IP 65/54 och är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. Du kan beställa antingen en standarddörr eller transparent dörr. Flera skåp kan kombineras för att utöka bredden eller djupet, till exempel rymma stora komponenter och bibehålla intern kommunikation. Skåpsortimentet lämpar sig för installation utomhus – till och med i direkt solljus. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet .

BRANSCHSTANDARDER

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

DESIGN

Material: Glasfiberarmerad polyester. UDPT: transparent dörr i polykarbonat.

Kapsling: Modulgjuten, med monteringshål i bakstycket. Möjlighet till montering direkt på vägg eller med separata fästjärn. Vid stolpmontage använd UPM och vid golvmontage använd sockel UPP eller DIN-sockel UAF och UMPS. UDP med enkeldörr tätas med en klistrad EPMD CR packing i kapslingens framkant.

Dörr: Infälld dörr med eller utan fönster. 100° öppning. Större storlekar är försedda med dörrlyft som säkerställer dörrens position vid stängning. För fönsterdörrar används en polyuretanpackning för tätning.

Lås: Förmonterat handtag, passande samtliga typer av halvcylinder LSSU (standarddjup 40mm). Låscylinder ingår ej. Fem låspunkts (tre låspunkter för bredd 500 mm).

Temperaturlåghet: -25 °C till +70 °C, vid konternuerlig användning. (Temperaturtoppar på upp till +130 °C).

Karakteristisk: Självslöcknande och halogenfri. enligt EN61439-1. Märkisolationsspänning $U_i = 1000 \text{ V ac}$, 1500 V dc .

Kapslingsklass: Uppfyller IP 65 | typ 4, 4X, 12, 13 för skåp med en dörr. IP54 | typ 3, 3R, 3S för skåp med genomskinliga dörrar. Stöttålighet: IK10. IK07 för skåp med genomskinliga dörrar.

Godkännanden: CE-, CSA-, GOST-. cULus_UL-listade för skåp med en dörr. Kontakta nVent HOFFMANS försäljningsavdelning för ytterligare godkännanden.

Ytbehandling: RAL 7035 infärgat.


Leverans: Kapsling med dörr, skruvar för montageplåt och väggfästen.

Material:	Polyester; Polykarbonat
Yta:	Jämn
Färg:	Ljusgrå
Färgkod:	RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Dörrtyp	Antal dörrar
UDP100100	2510817	1000mm	1000mm	320mm	Standard	1
UDP10050	2507227	1000mm	500mm	320mm	Standard	1
UDP10075	2510813	1000mm	750mm	320mm	Standard	1
UDP12575	2510811	1250mm	750mm	320mm	Standard	1
UDP5050	2510810	500mm	500mm	320mm	Standard	1
UDP5075	2510809	500mm	750mm	320mm	Standard	1
UDP75100	2510808	750mm	1000mm	320mm	Standard	1
UDP7550	2510806	750mm	500mm	320mm	Standard	1
UDP7575	2510805	750mm	750mm	320mm	Standard	1
UDPT10050	2510831	1000mm	500mm	320mm	Transparent	1
UDPT10075	2510832	1000mm	750mm	320mm	Transparent	1
UDPT12575	2510833	1250mm	750mm	320mm	Transparent	1
UDPT5050	2510804	500mm	500mm	320mm	Transparent	1
UDPT5075	2510800	500mm	750mm	320mm	Transparent	1
UDPT7550	2510803	750mm	500mm	320mm	Transparent	1
UDPT7575	2510802	750mm	750mm	320mm	Transparent	1

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.