

VARISTAR CP LHX+ SKÅP, 5 KW, RAL 7021, IP 55, 42 U, 2100H, 600 W, 800D



Inaktuell

KATALOGNUMMER

10630-051

Varistar CP LHX + vätskekylda skåp är konstruerade för att leverera lokal energieffektiv kylning till utrustningen i installationer där omgivningsluften inte filtreras eller temperaturregleras. Den innehåller en LHX5 / LHX10 kylare monterad i botten direkt på 19? Stolpen. Varm luft dras från skåpets bakre del, kylv i luft- /vätskevärmväxlaren och matas in i den främre tryckkammaren. Det förseglade skåpet säkerställer att ingen luft byts ut mot omgivningen och att ljudnivån förblir låg.

DESIGN

Skåp med integrerad LHX + 19? I rackkylare, kylkapacitet upp till 10 kW med temperaturnoggrannhet på ? 0,1 K eller C.

Kylenhet monterad på 19-tums upprätt längst ned och styrenheten längst upp. Detta lämnar 35 U användbart utrymme

Packningar minskar ljudnivån så lågt som 50,4 dB(A) på 0,2 m avstånd och drar in omgivningsluften i skåpet

Kapslingar med effektiv kabeldragning med minimal effekt på IP- och EMC-prestanda

Alla övervaknings- och hanteringsfunktioner kan fjärrstyras

Max. statisk lastkapacitet 1600 kg

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 42U

Höjd: 2100mm

Bredd: 600mm

Djup: 800mm

Ramfärg: Svartgrå

Ramfärgkod: RAL 7021

Pläteringsmaterial: Stål

Pläteringsfärg: Svartgrå

Plätering, färgkod: RAL 7021

Antal i förpackningen: 1

Uppfyller: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-1

Yta: Pulverlackerad

Rammaterial: Stål

Statisk belastning: 1600kg

Material: Stål

Nettovikt: 171.2kg

Produktfamilj: Varistar CP

Produkttyp: Skåp

Kapslingsklass: IP55

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.